

ROLINE 19.08.0007, Schwarz, Typ 2, Typ 2, Gerade, Gerade, IP54, IP65

E-Auto Ladekabel Typ2 - 1-phasig - 250VAC (1P+N+E) - 32 A - 7,4 kW - 7,5 m

Gruppe	Elektroinstallation
Hersteller	ROLINE
Hersteller Art. Nr.	19.08.0007
EAN/UPC	7630049628083



Beschreibung

ROLINE 19.08.0007. Kabelfarbe: Schwarz, Anschluss 1: Typ 2, Anschluss 2: Typ 2. Maximale Betriebsleistung (einphasig): 7,4 kW, Maximaler Betriebsstrom pro Phase: 32 A, Arbeitsspannung: 250 V. Kabellänge: 7,5 m. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabelfarbe	Schwarz
Anschluss 1	Typ 2
Anschluss 2	Typ 2
Maximale Betriebsleistung (einphasig)	7,4 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase	32 A
Arbeitsspannung	250 V
Kabellänge	7,5 m
Menge pro Packung	1 Stück(e)