

HyperX Pulsefire Haste - Maus - optisch - 6 Tasten

kabelgebunden - USB 2.0

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	HyperX
Hersteller Art. Nr.	4P5P9AA
EAN/UPC	0196188049501



Beschreibung

HyperX Pulsefire Haste - Maus - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HyperX Pulsefire Haste - Maus - USB 2.0
Gerätetyp	Maus
Anschlussstechnik	Kabelgebunden - USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.68 cm x 12.42 cm x 3.82 cm
Gewicht	80 g
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	6
Bewegungsauflösung	16000 dpi
Leistung	Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400/800/1.600/3.200 dpi, 40 G Maximalbeschleunigung, Abfragerate: 1000 Hz, 450 Zoll pro Sekunde, 60 Millionen Klicks
Leistungsmerkmale	PTFE-Füße (Polytetrafluorethylen), RGB farbige LED, Pixart 3335 optischer Sensor, TTC Golden Micro Switch
Kabellänge	1.8 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.