

Bosch GSR 18V-90 C PROFESSIONAL - Bohrhammer/Treiber

schnurlos - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 64 N·m - ohne Batterie - 18 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	06019K6000
EAN/UPC	4059952577678



Beschreibung

Bosch GSR 18V-90 C PROFESSIONAL - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 64 N·m - ohne Batterie - 18 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSR 18V-90 C PROFESSIONAL - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos
Geschwindigkeit	0 - 630 / 0 - 2100 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	64 N·m
Max. Drehmoment (weich)	36 N·m
Batterie	Ohne Batterie x 18 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.