

Microsoft Basic Optical Mouse - Maus - rechts- und linkshändig

optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - weiß

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Microsoft
Hersteller Art. Nr.	P58-00058
EAN/UPC	0885370433777



Beschreibung

Microsoft Basic Optical Mouse - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Microsoft Basic Optical Mouse - Maus - USB - weiß
Gerätetyp	Maus
Anschlussstechnik	Kabelgebunden - USB
Farbe	Weiß
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 11.1 cm x 3.7 cm
Gewicht	95 g
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	3
Bewegungsauflösung	800 dpi
Leistung	3000 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - integriert - 1.7 m
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.1.5 oder später, Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.