

ViewSonic PX701-4K - DLP-Projektor - 3200 ANSI-Lumen

3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	PX701-4K
EAN/UPC	0766907007893



Beschreibung

ViewSonic PX701-4K - DLP-Projektor - 3200 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PX701-4K - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	3200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	12000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	203 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunden - Normalmodus Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4K
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	290 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.2 cm x 22.2 cm x 10.8 cm
Gewicht	2.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.