

Bosch GSR 12V-35 Professional - Schraubendreher

schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 1/4-Zoll-Inbuseinsatz 10 mm - 35 N·m - 2 Akkus - 12 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	06019J9100
EAN/UPC	4059952514000



Beschreibung

Bosch GSR 12V-35 Professional - Schraubendreher - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 1/4-Zoll-Inbuseinsatz 10 mm - 35 N·m - 2 Akkus - 12 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSR 12V-35 Professional - Schraubendreher - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp	Schraubendreher - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 460 / 0 - 1750 1/min
Spannfuttertyp	1/4-Zoll-Inbuseinsatz
Spannfuttergröße	8 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	35 N·m
Max. Drehmoment (weich)	20 N·m
Batterie	2 x 12 V - Lithium-Ionen

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.