

Ecoflow SOLAR400W, 400 W, 48 V, 11 A, Monokristallines Silizium, MC4, Schwarz

19 kg - Black

Gruppe	Musikinstrumente
Hersteller	Ecoflow
Hersteller Art. Nr.	SOLAR400W
EAN/UPC	4897082664871



Beschreibung

EcoFlow SOLAR400W. Bemessungsleistung: 400 W, Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc): 48 V, Kurzschlussstrom (Isc): 11 A. Solarzellentyp: Monokristallines Silizium, Verbindungstyp: MC4, Produktfarbe: Schwarz. Verpackungsbreite: 2362,2 mm, Verpackungstiefe: 1056,6 mm, Verpackungshöhe: 23,9 mm. Breite: 1058 mm, Tiefe: 2365 mm, Höhe: 24 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bemessungsleistung	400 W
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)	48 V
Kurzschlussstrom (Isc)	11 A
Solarzellentyp	Monokristallines Silizium
Verbindungstyp	MC4
Produktfarbe	Schwarz
Verpackungsbreite	2362,2 mm
Verpackungstiefe	1056,6 mm
Verpackungshöhe	23,9 mm
Breite	1058 mm
Tiefe	2365 mm
Höhe	24 mm