

Bosch GSR 18V-90 C PROFESSIONAL - Bohrer/Schrauber

schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 64 N·m
- ohne Batterie - 18 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	06019K6002
EAN/UPC	4059952617213



Beschreibung

Bosch GSR 18V-90 C PROFESSIONAL - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 64 N·m - ohne Batterie - 18 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSR 18V-90 C PROFESSIONAL - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - ohne Batterie
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 630 / 0 - 2100 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	64 N·m
Max. Drehmoment (weich)	36 N·m
Anz. an Batterien	Ohne Batterie
Batterietyp	18 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.