

Chieftec Polaris 3.0 1050W, 1050 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 15-8 A, Aktiv, 120 W

POLARIS 3.0 1050W - ATX 3.0 - PCIe GEN5 - 80Plus Gold

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Chieftec
Hersteller Art. Nr.	PPS-1050FC-A3
EAN/UPC	0753263078148



Beschreibung

Chieftec Polaris 3.0 1050W. Gesamtleistung: 1050 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 65 cm, SATA-Netzkabellänge: 100,550 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm. Breite: 150 mm, Tiefe: 160 mm, Höhe: 86 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamtleistung	1050 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	65 cm
SATA-Netzkabellänge	100,550 mm
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Gold
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	13,5 cm
Breite	150 mm
Tiefe	160 mm
Höhe	86 mm