

# ROLINE 19.08.0055, Schwarz, Typ 1, Typ 2, Gerade, Gerade, IP54, IP65

E-Auto Ladekabel Typ2 - 3-phasig - 480VAC (3P+N+E) - 32 A - 22 kW -  
Spiralkabel - 5 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	ROLINE
Hersteller Art. Nr.	19.08.0055
EAN/UPC	7630049628229



## Beschreibung

ROLINE 19.08.0055. Kabelfarbe: Schwarz, Anschluss 1: Typ 1, Anschluss 2: Typ 2. Maximale Betriebsleistung (dreiphasig): 22 kW, Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig): 32 A, Arbeitsspannung: 480 V. Kabellänge: 5 m. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

## Hauptmerkmale

### Allgemein

Kabelfarbe	Schwarz
Anschluss 1	Typ 1
Anschluss 2	Typ 2
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)	22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)	32 A
Arbeitsspannung	480 V
Kabellänge	5 m
Menge pro Packung	1 Stück(e)