

Noctua NF-A12x25 - Chromax.black.swap edition

Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz

Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NF-A12X25 PWM CH.BK.S
EAN/UPC	9010018100549



Beschreibung

Noctua NF-A12x25 - Chromax.black.swap edition - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noctua NF-A12x25 - chromax.black.swap edition - Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	Verlängerungskabel (30 cm), Lüfterschrauben, 4 x NA-AVP1 chromax.gray Anti-Vibrations-Pads, 4 x NA-AVP1 chromax.black anti-vibration pads, 4 x NA-AVP1 chromax.blue anti-vibration pads, 4 x NA-AVP1 chromax.green anti-vibration pads, 4 x NA-AVP1 chromax.red anti-vibration pads, 4 x NA-AVP1 chromax.white anti-vibration pads, 4 x NA-AVP1 chromax.yellow anti-vibration pads, NA-AVG1 chromax.black anti-vibration gasket for water cooling radiators
Farbe	Schwarz
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	450 - 2000 U/min
Luftstrom	102,1 m ³ /h
Geräuschpegel	22.6 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, SCD2-Technologie (Smooth Commutation Drive 2), Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures, Metal Bearing Shell, Custom-designed PWM IC with SCD, swappable anti-vibration pads, metal-reinforced motor hub
Produktmaterial	Sterrox liquid-crystal polymer (LCP)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 2.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

