

Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - invers

140 mm - weiß

Gruppe	Kühler
Hersteller	Phanteks
Hersteller Art. Nr.	PH-F140D30R_DRGB_PWM_WT01
EAN/UPC	0886523003304



Beschreibung

Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - invers - 140 mm - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - invers
Produkttyp	Gehäuselüfter - invers
Packungsinhalt	4 Lüfterschrauben, 3-poliger DRGB Motherboard-Adapter, 4 Kühler-Schrauben 36 mm, 1 Eckclip-Kabel, 3 Eckclips, 1 Brückenklemme, 1 Brückenklemmen-Steckverbinder, 4 Schrauben Eckabdeckung (2L,2R), 2 Brücken mit Schraubenabdeckung
Farbe	Weiß
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebälsehöhe	30 mm
Drehgeschwindigkeit	250-1800 rpm
Luftstrom	122 m ³ /h (71.76 cfm)
Geräuschpegel	32.1 dBA
Netzanschluss	PWM, 4-polig, 3-poliger D-RGB Daisy-Chain-Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Steuerung, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Razer Chroma RGB, ASRock Polychrome SYNC, 30 x D-RGB LED
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 14 cm x 3 cm
Gewicht	266 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.