

# TP-LINK Deco X50-5G V1 - WLAN-System (Router)

bis zu 232 m<sup>2</sup> - Netz - WWAN - 1GbE - 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 3G - 4G - 5G

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	DECO X50-5G(1-PACK)
EAN/UPC	4897098687949



## Beschreibung

TP-Link Deco X50-5G V1 - WLAN-System (Router) - bis zu 232 m<sup>2</sup> - Netz - WWAN - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 3G, 4G, 5G

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Deco X50-5G V1 - WLAN-System - WWAN - Wi-Fi 6 - 3G, 4G, 5G - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 232 m <sup>2</sup>
Zellprotokoll	FDD LTE, TDD LTE, 5G
Generation	3G, 4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B42, LTE B43, 5G n78, 5G n1, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n77, 5G n38
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	3 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s   Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s   Channel-Bandbreite: 160 MHz
Kapazität	Verbundene Geräte: 150+
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DDNS, IPv4, IPv6
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa - indirekt
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Quality of Service (QoS), Port-Weiterleitung, Reset-Taste, dynamischer IP-Modus, Firmware Over-the-Air (FOTA), MU-MIMO-Technologie, Anti-Viren-Schutz, Routermodus, nahtloses

Roaming, IPTV-Support, Sprachsteuerung, BSS Coloring, Guest Network, TP-Link HomeShield, Address Reservation, 5G/4G Routermodus, AI-Driven Mesh

Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.8 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 12.3 cm x 21.05 cm
Gewicht	0.74 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.