

Inno3D iChiLL GeForce RTX 4080 SUPER Frostbite

Grafikkarten - NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER - 16 GB GDDR6X - PCIe 4.0 x16 - HDMI - 3 x DisplayPort - Box

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	Inno3D
Hersteller Art. Nr.	C408S-166XX-1870FB
EAN/UPC	4895223103753



Beschreibung

Inno3D iChiLL GeForce RTX 4080 SUPER Frostbite - Grafikkarten - NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER - 16 GB GDDR6X - PCIe 4.0 x16 - HDMI, 3 x DisplayPort - Box

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Inno3D iChiLL GeForce RTX 4080 SUPER Frostbite - Grafikkarten - NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER - 16 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 4.0 x16
Grafikprozessor	NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Arbeitsspeicher	16 GB GDDR6X
Speichergeschwindigkeit	23 Gbps
Core Clock	2295 MHz
Boost-Takt	2610 MHz
CUDA-Kerne	10240
Speicherschnittstelle	256-bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellendetails	HDMI 3 x DisplayPort
API-Unterstützung	Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.7 cm x 20 cm x 15.9 cm
Verpackung	Box

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.