

Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAG - Tablet - Android 11 oder höher - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1")

IPS (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - Dual Tone Storm Gray -
TopSeller

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	ZAAG0023SE
EAN/UPC	0196378578477



Beschreibung

Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAG - Tablet - Android 11 oder höher - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") IPS (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - Dual Tone Storm Gray - TopSeller

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAG - Tablet - Android 11 oder höher - 64 GB - 25.7 cm (10.1")
Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android 11 oder höher
Bildschirm	25.7 cm (10.1") IPS - 1920 x 1200 - Multi-Touch
Prozessor	Unisoc T610 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Speicherkapazität	64 GB eMMC
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Hintere Kamera	8 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	5 Megapixel
Navigationsystem	GPS/GLONASS
Akkubetriebszeit	Bis zu 10 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.862 cm x 0.85 cm x 23.984 cm
Gewicht	460 g
Farbe	Dual Tone Storm Gray
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.