

DEWALT DWE7485, 5800 RPM, 4,5 cm, 6,5 cm, 62,2 cm, Schwarz, Grau, Gelb, 1850 W

Schwarz; Grau; Gelb

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	DEWALT
Hersteller Art. Nr.	DWE7485-QS
EAN/UPC	5035048723371



Beschreibung

DeWALT DWE7485. Leerlaufdrehzahl: 5800 RPM, Schnitttiefe bei 45°: 4,5 cm, Schnitttiefe bei (90°): 6,5 cm. Produktfarbe: Schwarz, Grau, Gelb. Ausgangsleistung: 1850 W. Klingendurchmesser: 21 cm, Spindelbohrung: 3 cm, Breite: 605 mm

Hauptmerkmale

Allgemein

Leerlaufdrehzahl	5800 RPM
Schnitttiefe bei 45°	4,5 cm
Schnitttiefe bei (90°)	6,5 cm
Produktfarbe	Black, Grey, Yellow
Ausgangsleistung	1850 W
Klingendurchmesser	21 cm
Spindelbohrung	3 cm
Breite	605 mm