

TriStar OV-3630 Heißluft-Backofen, 38 l, Schwarz, Edelstahl, Freistehend, Drehregler, 0 - 230 °C, Metall

OV-3630 Konvektionsofen - 38 l Volumen - 2000 W

Gruppe	Elektrogroßgeräte
Hersteller	TriStar
Hersteller Art. Nr.	OV-3630
EAN/UPC	8713016080738



Beschreibung

Tristar OV-3630 Heißluft-Backofen. Netto-Ofenvolumen: 38 l, Produktfarbe: Schwarz, Edelstahl, Geräteplatzierung: Freistehend. Ofenleistung: 2000 W, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 / 60 Hz. Gewicht: 9,65 kg, Innenmaße (B x T x H): 424 x 335 x 268 mm, Verpackungsbreite: 590 mm. Produkte pro Palettenlage: 6 Stück(e), Menge pro ISO Container (20 Fuß): 245 Stück(e), Menge pro ISO Container (40 Fuß): 518 Stück(e)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Netto-Ofenvolumen	38 l
Produktfarbe	Black, Stainless steel
Geräteplatzierung	Freistehend
Ofenleistung	2000 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	9,65 kg
Innenmaße (B x T x H)	424 x 335 x 268 mm
Verpackungsbreite	590 mm
Produkte pro Palettenlage	6 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß)	245 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)	518 Stück(e)