

Inter-Tech A-35 - Prozessor-Luftkühler - (für: TR4, SP3)

Aluminium - 80 mm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Inter-Tech
Hersteller Art. Nr.	88885512
EAN/UPC	4260455645201



Beschreibung

Inter-Tech A-35 - Prozessor-Luftkühler - (für: TR4, SP3) - Aluminium - 80 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Inter-Tech A-35 - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Kompatibilität	Socket TR4, Socket SP3
Kühlermaterial	Aluminium
Lüfterdurchmesser	80 mm
Gebälsehöhe	38 mm
Lüfterlager	Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit	3800 U/min
Luftstrom	10,1 m ³ /h (68,4 CFM)
Geräuschpegel	48.4 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 8.2 cm x 1.1 cm
Gewicht	600 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.