

Noctua chromax NF-A12x15 PWM.black.swap - Gehäuselüfter

120 mm - Schwarz

Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NF-A12X15 PWM CH.BK.
EAN/UPC	9010018100464



Beschreibung

Noctua chromax NF-A12x15 PWM.black.swap - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noctua chromax NF-A12x15 PWM.black.swap - Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	4 x Schrauben, 8 schwarze Antivibrationskissen, 8 blaue Antivibrationskissen, 8 grüne Antivibrationskissen, 8 rote Antivibrationskissen, 8 weiße Antivibrationskissen, 8 gelbe Antivibrationskissen
Farbe	Schwarz
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	15 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	450-1850 rpm
Luftstrom	94.2 m ³ /h
Geräuschpegel	23.9 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.