

Makita DMP180Z, 12 l/min, 8,3 bar, 1,8 kg

18V - 8,3 bar - 10 l/min - 12l/min - 0,65 m

Gruppe	Zubehör Werkzeug
Hersteller	Makita
Hersteller Art. Nr.	DMP180Z
EAN/UPC	0088381898263



Beschreibung

Makita DMP180Z. Aufnahmekapazität: 12 l/min, Maximaler Betriebsdruck: 8,3 bar, Maximaler Luftstrom: 10 l/min. Produktfarbe: Schwarz, Blau, Geeignet für: Universal. Energiequelle: Akku, Arbeitsspannung: 18 V. Breite: 80 mm, Tiefe: 266 mm, Höhe: 174 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Aufnahmekapazität	12 l/min
Maximaler Betriebsdruck	8,3 bar
Maximaler Luftstrom	10 l/min
Produktfarbe	Black, Blue
Geeignet für	Universal
Energiequelle	Akku
Arbeitsspannung	18 V
Breite	80 mm
Tiefe	266 mm
Höhe	174 mm