

Bosch Fontus 18V, Senkrecht, Akku, 4 m, Hochdruck, 15 l, 20 bar

Gruppe	Zubehör/Ersatzteile Reinigungsgeräte
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	06008B6101
EAN/UPC	4059952547909



Beschreibung

Bosch Fontus 18V. Formfaktor: Senkrecht, Energiequelle: Akku, Schlauchlänge: 4 m. Betriebsdruck (max.): 20 bar, Vibrationsemission: 0,4 m/s², Unsicherheit K: 0,5 m/s². Akkuladezeit: 2,5 h, Batteriekapazität: 2,5 Ah. Gewicht: 7,5 kg, Breite: 395 mm, Tiefe: 320 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Formfaktor	Senkrecht
Energiequelle	Akku
Schlauchlänge	4 m
Betriebsdruck (max.)	20 bar
Vibrationsemission	0,4 m/s ²
Unsicherheit K	0,5 m/s ²
Akkuladezeit	2,5 h
Batteriekapazität	2,5 Ah
Gewicht	7,5 kg
Breite	395 mm
Tiefe	320 mm