

# Panasonic DMR-BCT765 - 3D Blu-ray-Recorder mit TV-Tuner und HDD

Hochskalierung - Ethernet - Wi-Fi

|                     |   |
|---------------------|---|
| Gruppe              | DVD-/BluRay Player / - Recorder / Set-Top-Boxen |
| Hersteller          | Panasonic                                       |
| Hersteller Art. Nr. | DMR-BCT765AG                                    |
| EAN/UPC             | 5025232929276                                   |



## Beschreibung

Panasonic DMR-BCT765 - 3D Blu-ray-Recorder mit TV-Tuner und HDD - Hochskalierung - Ethernet, Wi-Fi

## Hauptmerkmale

|   |  |
|---|--|
| Produktbeschreibung                           | Panasonic DMR-BCT765 - Blu-ray-Recorder mit TV-Tuner und HDD   |
| Produkttyp                                    | 3D Blu-ray-Recorder mit TV-Tuner und HDD   |
| TV-Tuner Anz.                                 | 2 digitale Tuner   |
| TV-Empfang                                    | DVB-T, DVB-C   |
| Internet-Streaming-Dienste                    | Netflix, HbbTV, Internet Apps  |
| Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk | DLNA   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)           | 43 cm x 19.9 cm x 5.9 cm   |
| Gewicht                                       | 2.2 kg   |
| Medientyp                                     | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, DVD+R DL, BD-R, BD-RE, DVD-R DL, BD-R DL, BD-RE DL, Blu-ray-Disc, CD-DA |
| Beschreibbare Medien                          | DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-R, BD-R DL  |
| Upconversion                                  | Ja (bis zu 4K)   |
| Audio-D/A-Wandler                             | 24bit / 192kHz   |
| Klang-Ausgabemodus                            | Stereo   |
| Stromversorgung                               | Wechselstrom 220-240 V (50 Hz)   |
| Formfaktor                                    | Tabletop   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.