

# TriStar OV-3625 Heißluft-Backofen, 28 l, Schwarz, Freistehend, Drehregler, 90 - 230 °C, Metall

OV-3625 Konvektionsofen - 28 l Volumen - 1500 W

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Haushaltsgeräte |
| Hersteller          | TriStar         |
| Hersteller Art. Nr. | OV-3625         |
| EAN/UPC             | 8713016086617   |



## Beschreibung

Tristar OV-3625 Heißluft-Backofen. Netto-Ofenvolumen: 28 l, Produktfarbe: Schwarz, Geräteplatzierung: Freistehend. Ofenleistung: 1500 W, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 / 60 Hz. Gewicht: 8,24 kg, Innenmaße (B x T x H): 362 x 302 x 257 mm, Verpackungsbreite: 540 mm. Produkte pro Palettenlage: 2 Stück(e), Menge pro ISO Container (20 Fuß): 284 Stück(e), Menge pro ISO Container (40 Fuß): 600 Stück(e)

## Hauptmerkmale

### Allgemein

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Netto-Ofenvolumen                | 28 l               |
| Produktfarbe                     | Schwarz            |
| Geräteplatzierung                | Freistehend        |
| Ofenleistung                     | 1500 W             |
| AC Eingangsspannung              | 220 - 240 V        |
| AC Eingangsfrequenz              | 50 / 60 Hz         |
| Gewicht                          | 8,24 kg            |
| Innenmaße (B x T x H)            | 362 x 302 x 257 mm |
| Verpackungsbreite                | 540 mm             |
| Produkte pro Palette             | 14 Stück(e)        |
| Produkte pro Palettenlage        | 2 Stück(e)         |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 284 Stück(e)       |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 600 Stück(e)       |