

Steba KB M42, Klein, Elektrischer Ofen, 42 l, 2000 W, 42 l, 2000 W

Grillbackofen KB M42 - 42 Liter - 2000 W (230 V ~)

Gruppe	Elektrogroßgeräte
Hersteller	Steba
Hersteller Art. Nr.	04-54-00
EAN/UPC	4011833001320



Beschreibung

Steba KB M42. Ofengröße: Klein, Ofentyp: Elektrischer Ofen, Garraumvolumen Gesamteinheit: 42 l. Geräteplatzierung: Arbeitsplatte, Produktfarbe: Schwarz, Steuerung: Drehregler. Timer-Typ: Digital, 99-Minuten-Timer: 90 min. AC Eingangsspannung: 230 V. Breite: 570 mm, Tiefe: 465 mm, Höhe: 330 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Ofengröße	Klein
Ofentyp	Elektro
Garraumvolumen Gesamteinheit	42 l
Geräteplatzierung	Arbeitsfläche
Produktfarbe	Schwarz
Steuerung	Drehregler
Timer-Typ	Digital
99-Minuten-Timer	90 min
AC Eingangsspannung	230 V
Breite	570 mm
Tiefe	465 mm
Höhe	330 mm