

# ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO 12GB - OC Edition

Grafikkarten - GeForce RTX 4070 - 12 GB GDDR6X - PCIe 4.0 - HDMI - 3 x DisplayPort

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90YVOJ15-M0NA00
EAN/UPC	4711387432006



## Beschreibung

ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO 12GB - OC Edition - Grafikkarten - GeForce RTX 4070 - 12 GB GDDR6X - PCIe 4.0 - HDMI, 3 x DisplayPort

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO 12GB - OC Edition - Grafikkarten - GeForce RTX 4070 - 12 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 4.0
Grafikprozessor	NVIDIA GeForce RTX 4070
Arbeitsspeicher	12 GB GDDR6X
Boost-Takt	2520 MHz
Takt erhöhen (OC)	2550 MHz
CUDA-Kerne	5888
Speicherschnittstelle	192-bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellendetails	HDMI   3 x DisplayPort
API-Unterstützung	OpenGL 4.6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.96 cm x 22.72 cm x 12.324 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.