

GoPro HERO10 Black, 4K Ultra HD, 23 MP, 240 fps, GPS, WLAN, Bluetooth

Schwarz

Gruppe	Zubehör divers
Hersteller	GoPro
Hersteller Art. Nr.	CHDHX-102-RT
EAN/UPC	0810116380848



Beschreibung

GoPro HERO10 Black. HD-Typ: 4K Ultra HD, Maximale Video-Auflösung: 5312 x 2988 Pixel, Maximale Framerate: 240 fps. Megapixel insgesamt: 23 MP, Maximale Bildauflösung: 5568 x 4176 Pixel, Unterstützte Bildformate: RAW. Display: LCD, Bildschirmdiagonale: 5,77 cm (2.27"), Display-Auflösung: 368 x 552 Pixel. ISO-Empfindlichkeit: 100, 3200, 6400. Audio-System: Stereo

Hauptmerkmale

Allgemein

HD-Typ	4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung	5312 x 2988 Pixel
Video-Auflösung	1920 x 1080, 2704 x 1520, 3840 x 2160, 5760 x 2880 Pixel
Maximale Framerate	240 fps
Megapixel insgesamt	23 MP
Maximale Bildauflösung	5568 x 4176 Pixel
Unterstützte Bildformate	RAW
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	5,77 cm
Display-Auflösung	368 x 552 Pixel
ISO-Empfindlichkeit	100, 3200, 6400
Audio-System	stereo