

# Noctua NF-A12x25 - Gehäuselüfter - 120 mm

Braun

Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NF-A12X25 PWM
EAN/UPC	9010018100396



## Beschreibung

Noctua NF-A12x25 - Gehäuselüfter - 120 mm

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noctua NF-A12x25 - Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Verlängerungskabel (30 cm), 4-poliges PWM Y-Kabel, Lüfterschrauben, 4 Anti-Vibrations-Montageelemente, NA-AVG1 Antivibrationsdichtung für Wasserkühler
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	450 - 1200 U/min
Luftstrom	(55,7 CFM)
Geräuschpegel	12.1 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, integrierte Antivibrations-Pads, SCD2-Technologie (Smooth Commutation Drive 2), Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures, Metal Bearing Shell, Custom-designed PWM IC with SCD
Produktmaterial	Liquid-Crystal Polymer (LCP)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 2.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.