

Einhell TE-CD 18/2 Li, Handbohrmaschine, Ohne Schlüssel, 350 RPM, 1250 RPM, 44 Nm, Akku

TE-CD 18/2 Li Kit (2x1,5 Ah)

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Einhell
Hersteller Art. Nr.	4513830
EAN/UPC	4006825607321



Beschreibung

Einhell TE-CD 18/2 Li. Produktdesign: Handbohrmaschine, Spannzange Typ: Ohne Schlüssel. Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang): 350 RPM, Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang): 1250 RPM, Maximum Drehkraft (schwere Anwendung): 44 Nm. Energiequelle: Akku, Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Batteriekapazität: 1,5 Ah. Gewicht: 3,78 kg, Breite: 100 mm, Tiefe: 330 mm. Anzahl enthaltener Batterien: 2 Stück(e)

Hauptmerkmale

Allgemein

Produktdesign	Handbohrmaschine
Spannzange Typ	Ohne Schlüssel
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)	350 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)	1250 RPM
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)	44 Nm
Energiequelle	Akku
Batteriekapazität	1,5 Ah
Gewicht	3,78 kg
Breite	100 mm
Tiefe	330 mm