

Bosch GSR 18V-90 C PROFESSIONAL - Bohrer/Schrauber

schnurlos - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 64 N·m - 2 Akkus - Ladegerät enthalten - 18 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	06019K6006
EAN/UPC	4059952617251



Beschreibung

Bosch GSR 18V-90 C PROFESSIONAL - Bohrer/Schrauber - schnurlos - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 64 N·m - 2 Akkus, Ladegerät enthalten - 18 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSR 18V-90 C PROFESSIONAL - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Akkus, Ladegerät enthalten
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos
Geschwindigkeit	0 - 630 / 0 - 2100 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	64 N·m
Max. Drehmoment (weich)	36 N·m
Anz. an Batterien	2
Batterietyp	18 V - Lithium-Ionen
Ladegerät	Ladegerät enthalten

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.