

Mobotix V16B 1x Day - Netzwerk-Überwachungskamera

Außenbereich - Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe - 6 MP - 3072 x 2048 - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - MxPEG+ - PoE Class 3

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Mobotix
Hersteller Art. Nr.	MX-V16B-6D041
EAN/UPC	4047438031462



Beschreibung

MOBOTIX V16B 1x Day - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe - 6 MP - 3072 x 2048 - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, MxPEG+ - PoE Class 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MOBOTIX V16B 1x Day - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Eckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26 cm x 18 cm x 19.6 cm
Gewicht	4.68 kg
Farbe	Grau
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	3072 x 2048
Bildrate (max.)	42 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS 6 MP
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - Verschluss 1/60 Sek. 0.005 Lux - Farbe - Verschlusszeit 1 Sek.
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4.1 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.8
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Class 3

Leistungsmerkmale

Progressive Scanning, ONVIF-Unterstützung, Temperatursensor, NAS-Ready, MoonLight-Modus, Multi-Streaming, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, digitale PTZ-Funktion, Benachrichtigungsbild an FTP, Event Notification, Privacy Zone, MxBus, MxActivitySensor, integrierter Logoeinfüger, Multicast Streaming, Schnappschuss-Funktion, i.MX 6 Dual Core with GPU processor, Programmierbare Belichtungsfenster

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

-40 °C - 60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.