

# Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - regular - 140 mm - Schwarz (Packung mit 3)

1.800 rpm - 12 V - 71,93 cfm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Phanteks
Hersteller Art. Nr.	PH-F140D30_DRGB_PWM_BK01_3P
EAN/UPC	0886523002987



## Beschreibung

Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - regular - 140 mm - Schwarz (Packung mit 3)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Phanteks PH-F140D30 - Gehäuselüfter - regular
Produkttyp	Gehäuselüfter - regular
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Packungsinhalt	12 Lüfterschrauben, 12 x 36 mm Kühlerschrauben, 8 screw cover corners (4L, 4R), 2 Eckclip-Kabel, 6 Eckclips, 4 Brücken mit Schraubenabdeckung, 2 Brückenklemmen, 2 Brückenklemmen-Steckverbinder
Farbe	Schwarz
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebälsehöhe	30 mm
Drehgeschwindigkeit	250-1800 rpm
Luftstrom	122 m <sup>3</sup> /h (71.93 cfm)
Geräuschpegel	29.5 dBA
Netzanschluss	PWM, 4-polig, 3-poliger D-RGB Daisy-Chain-Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Steuerung, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Razer Chroma RGB, ASRock Polychrome SYNC, 30 x D-RGB LED
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 14 cm x 3 cm
Gewicht	266 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.