

Makita DHP484 - Bohrhammer/Treiber - schnurlos

2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 54 N·m - 2 Akkus - 18 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Makita
Hersteller Art. Nr.	DHP484RTJ
EAN/UPC	0088381826228



Beschreibung

Makita DHP484 - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 54 N·m - 2 Akkus - 18 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita DHP484 - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 500 / 0 - 2000 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	54 N·m
Max. Drehmoment (weich)	30 N·m
Batterie	2 x 18 V - Lithium-Ionen

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.