

Makita DF333DSAL1 - Bohrer/Schrauber - schnurlos

2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - 2 Akkus - 12 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Makita
Hersteller Art. Nr.	DF333DSAL1
EAN/UPC	0088381879378



Beschreibung

Makita DF333DSAL1 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - 2 Akkus - 12 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita DF333DSAL1 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 450 / 0 - 1700 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	0.8 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	30 N·m
Max. Drehmoment (weich)	14 N·m
Batterie	2 x 12 V - Lithium-Ionen

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.