

Bosch GSB 18V-45 Professional - Bohrer/Schrauber

schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 45 N·m - 18 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	06019K3300
EAN/UPC	4059952605654



Beschreibung

Bosch GSB 18V-45 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 45 N·m - 18 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSB 18V-45 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	45 N·m
Max. Drehmoment (weich)	21 N·m
Batterietyp	18 V - Lithium-Ionen

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.