

Metabo SBEV 1300-2 - Bohrhammer - 1300 W - 2 Geschwindigkeiten

Bohrfutterschlüssel 13 mm - 44 N·m

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Metabo
Hersteller Art. Nr.	600785500
EAN/UPC	4007430312723



Beschreibung

Metabo SBEV 1300-2 - Bohrhammer - 1300 W - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 44 N·m

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Metabo SBEV 1300-2 - Bohrhammer - 1300 W - 2 Geschwindigkeiten
Produkttyp	Bohrhammer - 1300 W - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 1100 / 0 - 3100 1/min / 1100 - 3100 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	44 N·m
Max. Drehmoment (weich)	16 N·m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.