

# Metabo PowerMaxx BS Basic - Bohrer/Schrauber

schnurlos - Inbusaufnahme 10 mm - 34 N·m - 2 Akkus - 12 V

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Elektrowerkzeuge |
| Hersteller          | Metabo           |
| Hersteller Art. Nr. | 600984000        |
| EAN/UPC             | 4061792188242    |



## Beschreibung

Metabo PowerMaxx BS Basic - Bohrer/Schrauber - schnurlos - Inbusaufnahme 10 mm - 34 N·m - 2 Akkus - 12 V

## Hauptmerkmale

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Produktbeschreibung     | Metabo PowerMaxx BS Basic - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Akkus |
| Produkttyp              | Bohrer/Schrauber - schnurlos                                       |
| Geschwindigkeit         | 0 - 360 / 0 - 1400 1/min   |
| Spannfuttertyp          | Inbusaufnahme  |
| Spannfuttergröße        | 1 mm - 10 mm   |
| Max. Drehmoment (hart)  | 34 N·m   |
| Max. Drehmoment (weich) | 17 N·m   |
| Batterie                | 2 x 12 V - Lithium   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.