

Makita HP001GD201 - Bohrhammer/Treiber - schnurlos

2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 140 N·m - 2 Akkus
- Ladegerät enthalten - 40 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Makita
Hersteller Art. Nr.	HP001GD201
EAN/UPC	0088381894067



Beschreibung

Makita HP001GD201 - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 140 N·m - 2 Akkus, Ladegerät enthalten - 40 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita HP001GD201 - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus, Ladegerät enthalten
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 650 / 0 - 2600 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	140 N·m
Max. Drehmoment (weich)	68 N·m
Batterie	2 x 40 V - Lithium-Ionen
Ladegerät	Ladegerät enthalten

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.