

Nokia 8210 4G - 4G Feature Phone - Dual-SIM - RAM 48 MB / Interner Speicher 128 MB

microSD slot - 320 x 240 Pixel - rear camera 0,3 MP - dunkelblau

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Nokia
Hersteller Art. Nr.	16LIBL01A13
EAN/UPC	6438409078872



Beschreibung

Nokia 8210 4G - 4G Feature Phone - Dual-SIM - RAM 48 MB / Interner Speicher 128 MB - microSD slot - 320 x 240 Pixel - rear camera 0,3 MP - dunkelblau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Nokia 8210 4G - dunkelblau - 4G Feature Phone - 128 MB - GSM
Produkttyp	4G Feature Phone
Anzeige	320 x 240 Pixel - 7.1 cm (2.8")
Besonderheiten	UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Prozessor	Unisoc T107
Arbeitsspeicher	RAM 48 MB / 128 MB
Unterstützte Speicherkarte	microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB
Hauptkamera	0,3 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Bar
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth
Nachrichtendienste	SMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Farbe	Dunkelblau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.2 mm x 13.8 mm x 131.3 mm
Gewicht	107 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.981 W/kg (head) 1.426 W/kg (body)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.