

Leba NoteCharge NCHAR-U10-SC, Drinnen, USB, 5 V, 1,5 m, Schwarz

5 V - Schwarz

Gruppe	Ladegeräte
Hersteller	Leba
Hersteller Art. Nr.	NCHAR-U10-SC
EAN/UPC	5704454005356



Beschreibung

Leba NoteCharge NCHAR-U10-SC. Aufladetyp: Drinnen, Energiequelle: USB, Aufladekompatibilität: Tablet, Universal. Eingangsspannung: 220 - 240 V, Maximale Ausgangsspannung: 5 V. Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 10, Schnellladung, Energieschutzeigenschaften: Überhitzung, Überspannung, Überlastschutz, Überstrom. Kabellänge: 1,5 m, Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

Allgemein

Aufladetyp	Innenraum
Energiequelle	USB
Aufladekompatibilität	Tablet, Universal
Eingangsspannung	220 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung	5 V
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	10
Schnellladung	Ja
Energieschutzeigenschaften	Overheating, Over voltage, Overload, Over current
Kabellänge	1,5 m
Produktfarbe	Schwarz