

Mobotix Mx-M73A-LSA - Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse)

Außenbereich - Innenbereich - wetterfest - Farbe - 3840 x 2160 - GbE - MJPEG - H.264 - MxPEG - H.265 - PoE Class 4

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Netzwerkcameras |
| Hersteller | Mobotix |
| Hersteller Art. Nr. | MX-M73A-LSA |
| EAN/UPC | 4047438036825 |



Beschreibung

MOBOTIX Mx-M73A-LSA - Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe - 3840 x 2160 - GbE - MJPEG, H.264, MxPEG, H.265 - PoE Class 4

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | MOBOTIX Mx-M73A-LSA - Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest |
| Kameramontagetyp | Wandmontage, Stangenbefestigung |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15.3 cm x 23.2 cm x 22.8 cm |
| Farbe | Weiß |
| Anschluss technik | Kabelgebunden |
| Kamera | Farbe |
| Max Auflösung | 3840 x 2160 |
| Bildrate (max.) | 30 Bilder pro Sekunde |
| Mindestbeleuchtung | 0.1 Lux - Farbe - Verschluss 1/60 Sek. 0.005 Lux - Farbe - Verschlusszeit 1 Sek. 0.02 Lux - S/W - Verschluss 1/60 Sek. 0.001 Lux - S/W - Verschlusszeit 1 Sek. |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Spannung | PoE Class 4 |
| Leistungsmerkmale | Abnehmbares Kameramodul, Wide Dynamic Range (WDR), Privacy Zone, Dreifach-Videodatenstrom, Schnappschuss-Funktion, ONVIF (Profil S) Unterstützung, Event Tracking, Master/Slave-Funktionalität, ONVIF (Profile T) Unterstützung |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -40 °C - 65 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.