

LED Lenser P7R, Hand-Blinklicht, Schwarz, Aluminium, Tasten, IP54, LED

1 x LED - 65 CRI - 6,000 K - 8,000 K - 1000lm - 210m - 40h - 18650 3.7V
 - Aluminum alloy - IP54 - 37x166mm - 210g

Gruppe	Taschenlampen & Laserpointer
Hersteller	LED Lenser
Hersteller Art. Nr.	9408-R
EAN/UPC	4029113940801



Beschreibung

Ledlenser P7R. Taschenlampen-Typ: Hand-Blinklicht, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Aluminium. Lampentyp: LED, Anzahl Lampe(n): 1 Lampen, Lichtleistung (min.): 20 lm. Akku-/Batteriespannung: 3,7 V, Akku-/Batteriebetriebsdauer: 40 h, Batteriebetriebsdauer (Boost-Modus): 2 h. Höhe: 166 mm, Gewicht: 210 g, Kopfdurchmesser: 3,7 cm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Verpackungstiefe: 68 mm, Verpackungshöhe: 220 mm

Hauptmerkmale

Allgemein

Taschenlampen-Typ	Hand-Blinklicht
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Lampentyp	LED
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Lichtleistung (min.)	20 lm
Akku-/Batteriespannung	3,7 V
Akku	Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer	40 h
Batteriebetriebsdauer (Boost-Modus)	2 h
Höhe	166 mm
Gewicht	210 g
Kopfdurchmesser	3,7 cm
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungstiefe	68 mm
Verpackungshöhe	220 mm