

Bosch GSB 18V-55 Professional Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18.0 V mit 2

Alimentazione: a batteria ricaricabile · Altezza: 207 mm · Attacco: 13 mm · Capacità (mAh - Ah): 4.0 Ah · Caratteristiche elettroutensile: brushless - incl. seconda batteria - incl. caricabatterie · Intervallo di velocità: 0-1800 giri/min · Larghezza: 78 mm · Lunghezza: 191 mm · Momento torcente (max.): 55 Nm · Nota sul peso: senza batteria ricaricabile · Peso: 1.1 kg · Pinza serrapunta - capacità: 1,5 - 13 mm · Posizioni coppia: 20+2 · Quantità di batterie ricaricabili incluse: 2 · Regime di minimo (dettagli): Regime di minimo: (1. velocità / 2a Velocità) 0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min · Tecnologia batteria o accumulatore: Li-Ion · Tensione: 18 V · Tipo prodotto: Trapano avvitatore a percussione a batteria · Ø vite (max.): 10 mm



Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	06019H5300
EAN/UPC	4059952509372

Beschreibung

Bosch Professional GSB 18V-55 06019H5300 Akku-Schlagbohrschrauber 18 V 4.0 Ah Li-Ion bürstenlos, inkl. 2. Akku, inkl. Ladegerät (06019H5300), Lieferzeit in Werktagen: 1

Ausführliche Details

Allgemeines

Typ	Sonstiges Elektrowerkzeug
Farbe	Schwarz; Blau