

Makita Schraubenzieher-, Bohrer-Bit-, Stecknuss- und Lochsägenset

Kegelsenker - Forstnerbohrer - 212 Stücke - torx - phillips - pozidriv - hex - slot - square - Inbus - Länge: 150 mm - 12.7 mm

Gruppe	Zubehör Werkzeug
Hersteller	Makita
Hersteller Art. Nr.	E-06270
EAN/UPC	0088381568746



Beschreibung

Makita - Schraubenzieher-, Bohrer-Bit-, Stecknuss- und Lochsägenset - Kegelsenker, Forstnerbohrer - 212 Stücke - torx, phillips, pozidriv, hex, slot, square - Inbus - Länge: 150 mm, 12.7 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita Schraubenzieher-, Bohrer-Bit-, Stecknuss- und Lochsägenset - 212 Stücke
Produkttyp	Schraubenzieher-, Bohrer-Bit-, Stecknuss- und Lochsägenset - 212 Stücke - Kegelsenker, Forstnerbohrer
Durchmesser	5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 4 mm, 3 mm, 2 mm, 25 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 3.2 mm, 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, 1 mm, 9 mm, 12 mm, 32 mm, 20 mm, 18 mm, 16 mm, 22 mm, 38 mm, 44 mm, 54 mm
Spitze	Torx, phillips, pozidriv, hex, slot, square / T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H8, SL3.0, SL4.0, SL5.0, SL5.5, SL6.0, SL8.0, SQ1, SQ2, SQ3, SL7.0, PZ0, T35, H7, T45, PH4
Sockelgröße	5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 4 mm, 6.35 mm, 12.7 mm, 5.5 mm, 7.94 mm, 8.73 mm, 11.11 mm, 9.525 mm, 4.76 mm, 5.56 mm, 7.14 mm
Länge	150 mm, 12.7 mm
Schaft	Inbus - 6.35 mm
Mitgeliefertes Zubehör	Inbusschlüssel, Durchmesser, Wasserwaage, Lochsägenaufsatz, magnetischer Bit-Halter (60 mm), Hand-Schraubendreher (für Form C, 194 mm), flexibler Bithalter (150 mm), Bleistifte, Körner (2,5 x 100 mm), Körner (1,5 x 100 mm), T-Griff-Schraubendreher (160 mm), Maßband (3 m x 13 mm), 4 Tiefenanschläge (1 x 3, 1 x 5, 1 x 8, 1 x 10 mm)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.