

Dynatron Q12 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1700)

Kupfer - 92 mm - 3U

Gruppe	Kühler
Hersteller	Dynatron
Hersteller Art. Nr.	Q12
EAN/UPC	0784847024299



Beschreibung

Dynatron Q12 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1700) - Kupfer - 92 mm - 3U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dynatron Q12 - Prozessor-Luftkühler - 3U
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Kompatibilität	LGA1700 Socket
Kühlermaterial	Kupfer
Lüfterdurchmesser	92 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit	1000-3000 U/min
Luftstrom	30.3-91 m ³ /h (17.86-53.57 cfm)
Geräuschpegel	16-25.98 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), TDP bis zu 125 W
Höhe (Rack-Einheiten)	3U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.6 cm x 10.6 cm x 7.26 cm
Gewicht	480 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.