

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC - Grafikkarten

GF RTX 3050 - 6 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - 2 x HDMI - DisplayPort

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	V812-015R
EAN/UPC	4711377176811



Beschreibung

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC - Grafikkarten - GF RTX 3050 - 6 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - 2 x HDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC - Grafikkarten - GF RTX 3050 - 6 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 4.0 x16 (x8 mode)
Grafikprozessor	NVIDIA GeForce RTX 3050
Arbeitsspeicher	6 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit	14 Gbps
Boost-Takt	1492 MHz
CUDA-Kerne	2304
Speicherschnittstelle	96-Bit
Max Auflösung	7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	3
Schnittstellendetails	DisplayPort 2 x HDMI
API-Unterstützung	OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.2 cm x 18.9 cm x 10.9 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.