

Motorola Mobility Motorola Moto E20 - 4G Smartphone - Dual-SIM

RAM 2 GB / Interner Speicher 32 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel - 2 x Rückkamera 13 MP - 2 MP - front camera 5 MP - Graphitgrau



Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Motorola Mobility
Hersteller Art. Nr.	PASY0006SE
EAN/UPC	0840023226175

Beschreibung

Motorola Moto E20 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 2 GB / Interner Speicher 32 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel - 2 x Rückkamera 13 MP, 2 MP - front camera 5 MP - Graphitgrau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Motorola Moto E20 - Graphitgrau - 4G Smartphone - 32 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Anzeige	LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 269 ppi (Pixel pro Zoll) - 20:9 - IPS
Prozessor	Unisoc T606 / 1.6 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 2 GB / 32 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 11 (Go edition)
Hauptkamera	13 Megapixel - f/2.2 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera	5 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Farbe	Graphitgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.5 mm x 8.5 mm x 164.8 mm
Gewicht	184 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.17 W/kg (head) 1.8 W/kg (body)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

