

DEWALT DCD706D2-QW, Handbohrmaschine, Ohne Schlüssel, Bürstenlos, 1 cm, 1500 RPM, 2 cm

Schwarz; Gelb

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	DEWALT
Hersteller Art. Nr.	DCD706D2-QW
EAN/UPC	5035048709894



Beschreibung

DeWALT DCD706D2-QW. Produktdesign: Handbohrmaschine, Spannzange Typ: Ohne Schlüssel, Motortyp: Bürstenlos. Spannbereich (max.): 1 cm, Leerlaufdrehzahl (max.): 1500 RPM, Bohrdurchmesser in Holz (max.): 2 cm. Energiequelle: Akku, Ausgangsleistung: 250 W, Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion). Gewicht: 1,1 kg. Anzahl enthaltener Batterien: 2 Stück(e)

Hauptmerkmale

Allgemein

Produktdesign	Handbohrmaschine
Spannzange Typ	Ohne Schlüssel
Motortyp	Bürstenlos
Spannbereich (max.)	1 cm
Leerlaufdrehzahl (max.)	1500 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)	2 cm
Energiequelle	Akku
Ausgangsleistung	250 W
Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht	1,1 kg
Anzahl enthaltener Batterien	2 Stück(e)