

# Bosch UniversallImpact 18V-60 - Bohrhammer/Treiber

schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 60 N·m  
- ohne Batterie - ohne Ladegerät - 18 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	06039D7100
EAN/UPC	4053423230871



## Beschreibung

Bosch UniversallImpact 18V-60 - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 60 N·m - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 18 V

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch UniversallImpact 18V-60 - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - ohne Batterie, ohne Ladegerät
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 500 / 0 - 1900 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	13 mm
Max. Drehmoment (hart)	60 N·m
Max. Drehmoment (weich)	24 N·m
Batterie	Ohne Batterie x 18 V
Ladegerät	Nicht enthalten (Ladegerät muss separat erworben werden)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.