

Inter-Tech Argus RS-141 RGB - Gehäuselüfter - 140 mm

1.200 rpm - 38,076 cfm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Inter-Tech
Hersteller Art. Nr.	88885539
EAN/UPC	4260455646185



Beschreibung

Argus RS-141 RGB - Gehäuselüfter - 140 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Argus RS-141 RGB - Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	Lüfterschrauben
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Hydromechanisches Gleitlager
Drehgeschwindigkeit	1200 U/min
Luftstrom	(38,1 CFM)
Geräuschpegel	22 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig, Lüfteranschluss, 5-polig, digitaler 3-Pin-RGB-Header
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Anti-Vibrations-Gummipads, RGB Fusion 2.0, RGB LED x 26, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 14 cm x 2.5 cm
Gewicht	175 g
Lokalisierung	Englisch, Deutsch

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.