

ViewSonic PX703HDH - DLP-Projektor - 3D - 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Short-Throw Zoom-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	PX703HDH
EAN/UPC	0766907016765



Beschreibung

ViewSonic PX703HDH - DLP-Projektor - 3D - 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Short-Throw Zoom-Objektiv

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PX703HDH - DLP-Projektor - Short-Throw Zoom - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad, Infrarotempfänger
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	12000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Short-Throw Zoom-Objektiv
Lampentyp	203 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.2 cm x 22.2 cm x 10.8 cm
Gewicht	2.62 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.